

# Manomètre PAGN-26-1M-G18S

Code article: 8088986

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Plage d'affichage                              | 0 bar...10 bar<br>0 MPa...1 MPa<br>0 psi...145 psi |
| Taille nominale du manomètre                   | 26                                                 |
| Structure de construction                      | Manomètre à tube de Bourdon                        |
| Mode de fixation                               | Montage sur tuyauterie                             |
| Fluide de service                              | Gaz inertes<br>Liquides neutres                    |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Pas d'acétylène<br>Pas d'oxygène                   |
| Pression de service                            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Facteur de charge alternée                     | 0.66                                               |
| Classe de précision de mesure                  | 4                                                  |
| Degré de protection                            | IP43                                               |
| Température de stockage                        | -5 °C...50 °C                                      |
| Température du fluide                          | -5 °C...50 °C                                      |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C                                      |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                    |
| Position des raccords                          | Au centre de la face arrière                       |
| Raccord pneumatique                            | G1/8 avec anneau d'étanchéité                      |
| matériaux en contact avec le fluide            | ABS<br>Laiton                                      |
| Matériau du tourillon vissé                    | ABS                                                |
| Matériau du boîtier                            | ABS                                                |
| Matériau du hublot de contrôle                 | PS                                                 |
| Couleur du boîtier                             | noir                                               |
| Poids du produit                               | 8 g                                                |
| Cadran gradué                                  | Échelle simple<br>MPa (extérieur)                  |