


Vérin bloqueur DFST-50-30-DL-Y4-A-G2

Code article: 8090408

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	30 mm
Ø du piston	50 mm
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés Amortisseur réglable devant
Position de montage	verticale
Mode de fonctionnement	à double effet
Structure de construction	Tige de piston avec levier basculant
Détection de position	Pour capteur de proximité
Détection de position du levier basculant	pour capteurs inductifs
Sécurité anti-rotation/guidage	Tige de guidage
Pression de service	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	15 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie	3000 N
Poids du produit	1900 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du rouleau	POM