



Électrodistributeur MFHB-2-1/4-B

Code article: 546064

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	600 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/4
Tension de service	via bobine, à commander séparément
Pression de service	2 bar...8 bar
Structure de construction	Siège de clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	7 mm
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	Bistable
Temps de commutation désactivé	23 ms
Temps de commutation activé	12 ms
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-5 °C...40 °C
Poids du produit	575 g
Raccord d'échappement d'air de pilotage 84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé