Inductance réseau
CAMF-C6-FD-C6-11A

Code article: 8096867



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Résistance aux courts-circuits	non
Intensité maximale admissible à 40 °C	6 A
Plage de tension de service CA	0 V...600 V
Inductance nominale	3.7 mH
Tolérance d'inductance nominale	10 %
Fréquence secteur	50 Hz...60 Hz
Tension d'isolement	4000 V
Dimensions l x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Certification	ENEC c UL - Recognized (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 °C...40 °C
Degré de protection	IP00
Température ambiante	-10 °C...40 °C
Poids du produit	940 g
Mode de fixation	Embase de montage, vissée
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position de montage	horizontale
Raccord électrique 1, fonction	Alimentation électrique
Raccord électrique 1, type de raccord	Barrette de fixation
Raccord électrique 1, connectique	Borne à vis
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	6
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	6
Raccord électrique 1, section du fil	4 mm²