


Adaptateur NEFM-REG6-K-0.5-B-REG6

Code article: 8097196

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonctions supplémentaires	Pour batterie
Poids du produit	66 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	Plan de pose RE
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	6
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	6
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Carrée
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Plan de pose RE
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	6
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	6
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Plage de tension de service CA	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1.6 A
Résistance à la tension de choc	2 kV
Blindage	oui
Longueur de câble	0.5 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	68 mm
Diamètre de câble	7.3 mm
Composition du câble	3 x (2 x 0,2 mm ²)

Caractéristiques	Valeur
Section nominale du fil	0.2 mm ² AWG24
Degré de protection	IP20
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau de gaine du câble	PVC
Couleur de gaine de câble	Noir
Matériau du boîtier	PVC
Couleur du boîtier	Gris
Matériau de gaine isolante	PVC