

Robinet à boisseau sphérique VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-M-V15V15

Code article: 8097468

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 2 voies
Mode d'actionnement	mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de vanne	Flasque conforme à ANSI B16.5 classe 150
Indication de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Plan de pose des flasques	F0304
Ø intérieur	20 mm
Diamètre nominal DN	20
Fonction de distributeur	2/2
Sens d'écoulement	Réversible
Pression nominale de vanne PN	20
Couple de démarrage avec une différence de pression, pression nominale vanne PN	10 Nm
Selon la norme	ANSI B16.5 classe 150 ISO 5211
Fluide	Vapeur Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gaz inertes Eau Liquides neutres
Température du fluide	-20 °C...200 °C
Débit Kv	59 m ³ /h
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau du boîtier	Acier allié moulé
Référence matériau du boîtier	1.4408
Matériau joint de clapet	PTFE PTFE, modifié

Caractéristiques	Valeur
Matériau joints d'étanchéité	FPM Graphite PCTFE PTFE
Matériau de bille	Acier allié moulé
Référence matériau bille	1.4408
Matériau d'arbre	Acier inoxydable fortement allié
Référence matériau d'arbre	1.4401
Poids du produit	2100 g
Certification	API607 CRN
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts