



Embase électrique NEFV-V14-XX4G3-T1G3

Code article: 8109878

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimensions l x L x H	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Mode de fixation	Avec trou débouchant pour vis M3
Sortie de câble	droit
Poids du produit	6.8 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique	ZIF
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	12
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	3
Raccord électrique 1, type de fixation	Enfiché
Raccord électrique 2, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 2, conception	Carrée
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur femelle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	ZIF
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	12
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	3
Raccord électrique 2, type de fixation	Enfiché
Raccord électrique 3, fonction	Côté commande
Raccord électrique 3, conception	carré
Raccord électrique 3, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 3, technologie de raccordement	Codage Festo spécifique
Raccord électrique 3, nombre de pôles/fils	3
Raccord électrique 3, pôles/fils connectés	3
Raccord électrique 3, type de fixation	Enfiché
Plage de tension de service CC	0 V...310 V
Raccordement du câble de protection	non disponible
Blindage	non
Degré de protection	IP40
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-10 °C...60 °C

Caractéristiques	Valeur
Température de stockage	-40 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	2
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau des contacts à fiche	Bronze nickelé et doré