

# Réducteur EMGA-40-P-G5-SST-42

Code article: 549429

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	40 mm
Taille de flasque moteur	42 mm
Jeu en torsion	0.25 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	5:1
Vitesse d'entraînement max.	18000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	14 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.019 kgcm <sup>2</sup>
Couple de sortie maximal	22 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité à la torsion	1 Nm/arcmin
Poids du produit	350 g
Interface de sortie du réducteur	40G
Interface réducteur actionneur	42 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS