

Bobine
VACC-S13-11-K4-1-KS4A
 Code article: 8114136

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Facteur de marche	100%
Consommation électrique nécessaire	16 mA
Classe d'isolation	H
Puissance d'entrée P_i max.	1,2 W
Tension d'entrée U_i max.	32 V
Courant d'entrée I_i max.	0,2 A
Caractéristiques de bobine	14-32 V CC : 0,22 - 1,1 W
Capacité interne effective C_i	négligeable
inductance interne effective L_i	négligeable
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (KR) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (KR) Zone 22 (ATEX)
Certificat de l'organisme d'émission	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
Catégorie ATEX gaz	II 2G
Catégorie ATEX poussière	II 2D
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex ia IIC T5, T6
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex iaD 21 T80/T95 °C
Température ambiante Ex	T5, T95 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +65 °C T6, T80 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III

Caractéristiques	Valeur
Degré de protection	IP65
Poids du produit	330 g
Raccord électrique	Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	PA UP