

Manodétendeur LR-1/8-F

Code article: 552420

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec verrouillage
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Régulateur à membrane avec alimentation continue en air comprimé
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec compensation de la pression d'alimentation avec échappement secondaire
Indicateur de pression	Préparé pour G1/8
Plage de réglage de pression	0.5 bar...12 bar
Pression d'alimentation 1	1 bar...20 bar
Hystérésis max. de pression	0.2 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	420 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...80 °C
Température du fluide	-10 °C...80 °C
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	120 g
Mode de fixation	Montage frontal Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage de cuivre