

Mors de pince DHAS-GG-B18-16-A1

Code article: 8119108

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	16 mm
Position de montage	Indifférente
Modèle	pour plaques de microtitrage
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 100 %
Température ambiante	0 °C...40 °C
Poids du produit	24.4 g
Mode de fixation	avec taraudage M3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau mors de pince	acier inoxydable fortement allié
Matériau de goupille cylindrique	Acier à ressorts