


Pilote VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Code article: 8119587

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	22 mm
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	50 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Tension de service	24 V DC
Pression de service	-0.9 bar...8 bar
Structure de construction	distributeur à clapet à commande directe
Type de rappel	ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	1.3 mm
Fonction d'échappement	Réduction possible
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	Bistable
Mode de pilotage	Direct
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	Irréversible
Temps de commutation désactivé	46 ms
Temps de commutation activé	31 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 3,0 W
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Poids du produit	160 g

Caractéristiques	Valeur
Raccord électrique	3 pôles Forme B Connecteur mâle selon EN 175301-803
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	PA