


Axe à vis à billes ELGT-BS-160-750-20P

Code article: 8124535

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course utile	750 mm
Taille	160
Réserve de course	0 mm
Jeu axial d'inversion	150 µm
Diamètre de la vis	20 mm
Pas de la vis	20 mm/U
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à recirculation de billes
Structure de construction	Axe linéaire électrique avec vis à recirculation de billes
Type de moteur	Moteur pas à pas Servomoteur
Type de vis	Vis à circulation de billes
Variantes	Les métaux contenant du cuivre, du zinc ou du nickel comme composant principal ne peuvent pas être utilisés. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines.
Accélération max.	15 m/s ²
Vitesse de rotation max.	3000 1/min
Vitesse maximale max.	1 m/s
Répétabilité	±0,02 mm
Facteur de marche	100%
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries : Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Classe 8 selon ISO 14644-1
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poussée continue	1045 N
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	1411000 mm ⁴

Caractéristiques	Valeur
Moments d'inertie de surface 2e degré Iz	15257000 mm ⁴
Couple de marche à vide à la vitesse de positionnement maximale	0.4 Nm
Couple de marche à vide à la vitesse de positionnement minimale	0.14 Nm
Force max. Fy	9550 N
Force max. Fz	11370 N
Fy pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	35183 N
Fz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	41887 N
Couple max. Mx	600 Nm
Couple max. My	560 Nm
Couple max. Mz	560 Nm
Mx pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	2210 Nm
My pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	2063 Nm
Mz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	2063 Nm
Force radiale max. au niveau arbre d'entraînement	290 N
Poussée max. Fx	1045 N
Moment d'inertie de torsion It	726000 mm ⁴
Moment d'inertie JH par mètre de course	0.9027 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JL par kg de charge utile	0.1013 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JO	0.6342 kgcm ²
Constante d'avance	20 mm/U
Masse déplacée	3842 g
Poids du produit	23751 g
Poids de base à 0 mm de course	9601 g
Poids additionnel par 10 mm de course	188 g
Fléchissement dynamique (charge en mouvement)	0,05 % de la longueur de l'axe, maximum 0,5 mm
Fléchissement statique (charge immobile)	0,1 % de la longueur de l'axe
Code d'interface, actionneur	T46
Matériau de la culasse arrière	Aluminium moulé sous pression, peint
Matériau profilé	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de la culasse d'actionneur	Aluminium moulé sous pression, verni
Matériau du guidage du chariot	Acier
Matériau de rail de guidage	Acier
Matériau du chariot	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau d'écrou de broche	Acier
Matériau vis	Acier