


Réducteur EMGA-120-P-G20-SAS-100

Code article: 8141755

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	120 mm
Taille de flasque moteur	100 mm
Jeu en torsion	0.15 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	20:1
Vitesse d'entraînement max.	6500 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	260 Nm
Moment d'inertie du réducteur	1.573 kgcm ²
Couple de sortie maximal	416 Nm
Rendement max.	96 %
Rigidité à la torsion	22 Nm/arcmin
Poids du produit	8000 g
Interface de sortie du réducteur	120G
Interface réducteur actionneur	100 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS