


Réducteur EMGA-60-P-G12-SST-57

Code article: 8141765

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	60 mm
Taille de flasque moteur	57 mm
Jeu en torsion	0.17 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	12:1
Vitesse d'entraînement max.	13000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	44 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.118 kgcm ²
Couple de sortie maximal	70 Nm
Rendement max.	96 %
Rigidité à la torsion	2.8 Nm/arcmin
Poids du produit	1100 g
Interface de sortie du réducteur	60G
Interface réducteur actionneur	57 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS