


Moteur pas à pas EMMT-ST-57-M-RMB

Code article: 8156178

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-15 °C...40 °C
Note sur la température ambiante	jusqu'à 80 °C avec dépréciation de -2 %/°C
Altitude d'installation max.	4000 m
Note sur l'altitude d'installation max.	à partir de 1 000 m seulement avec réduction de -1,0 % par 100 m
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 % sans condensation
Conforme à la norme	CEI 60034
Classe thermique selon EN 60034-1	B
Température d'enroulement max.	130 °C
Catégorie de mesure selon EN 60034-1	S1
Surveillance de température	Temp. moteur dig. par BiSS-C
Construction du moteur selon EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Position de montage	Indifférente
Degré de protection	IP40
Note sur le degré de protection	IP40 pour arbre moteur sans joint à lèvres radiales IP65 pour carter de moteur, connectique comprise
Code d'interface, arrêt moteur	57 A
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteurs hybrides
Raccord électrique 1, connectique	M17 x 0,75
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	12
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27

Caractéristiques	Valeur
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Certificat de l'organisme d'émission	UL E342973
Tension de service nominale CC	48 V
Nombre de paires de pôles	50
Couple de maintien moteur	1120 Nm
Couple de torsion nominal	830 Nm
Couple de crête	1100 Nm
Régime nominal	1000 1/min
Vitesse de rotation max.	2600 1/min
Vitesse de rotation mécanique max.	8000 1/min
Angle de pas pour pas entier	1,8 deg
Tolérance d'angle de pas	±5 %
Puissance nominale du moteur	87 W
Courant d'arrêt permanent	6600 A
Courant nominal du moteur	5400 A
Courant de pointe	8 A
Constante moteur	152 Nm/A
Constante de tension phase	13100 mVmin
Résistance d'enroulement phase	170 Ohm
Inductance de bobinage pour chaque phase (non composée)	500 mH
Induction longitudinale de l'enroulement Ld (phase)	700 mH
Induction transversale de l'enroulement Lq (phase)	500 mH
Constante de temps électrique	2900 ms
Constante de temps thermique	27 min
Résistance thermique	1600 K/W
Bride de mesure	200 x 200 x 15 mm, acier
Moment d'inertie total en sortie	0.33 kgcm ²
Poids du produit	1300 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	15 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	75 N
Indicateur de position du rotor	Codeur absolu, multitour
Indicateur de position du rotor désignation constructeur	KCD-BC33B-1617-U09C-JAQ-009
Indicateur de position du rotor de nombre absolu de tours détectables	65536
Interface de l'indicateur de position du rotor	BiSS-C
Principe de mesure de l'indicateur de position du rotor	Magnétique
Indicateur de position du rotor, tension de service CC	14 V
Indicateur de position du rotor plage de tension de service CC	4750 V...15000 V
Périodes sinus/cosinus de l'indicateur de position du rotor par tour	2
Indicateur de position du rotor, valeurs de position par tour	131072
Résolution d'indicateur de position du rotor	17 bit
Indicateur de position du rotor de précision du système de mesure d'angle	-310 arcsec...310 arcsec
Couple de maintien du frein	1740 Nm
Tension de service CC Frein	24 V
Consommation du frein	380 A
Puissance absorbée du frein	9 W
Résistance de bobine du frein	63800 Ohm
Inductance de bobine du frein	107 mH
Temps de séparation du frein	32 ms

Caractéristiques	Valeur
Temps de fermeture du frein	97 ms
Temporisation à l'enclenchement CC du frein	11 ms
Vitesse max. en marche à vide du frein	8000 1/min
Friction du frein max.	6000 J
	1
Moment d'inertie du frein	0.024 kgcm ²
Cycles de commutation de frein de maintien	10 millions de cycles à vide (sans travail de friction !)
MTTF, sous-composant	20 ans, indicateur de position du rotor