

Kit axial EAMM-A-X48-80P

Code article: 8164654

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	821 g
Code d'interface, actionneur	X48
Code d'interface moteur In	80P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS