


Servo-variateur CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Code article: 8168593

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	10 °C...40 °C
Poids du produit	155 g
Degré de protection	IP00
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Couplage de bus de terrain	Ethernet
Nombre d'entrées logiques numériques	9
Nombre de sorties logiques numériques 24 V CC	19
Connecteur de bus	Connecteur femelle
Contrôleur de mode de fonctionnement	Fonctionnement direct Course de mise en référence fonctionnement par commande
Couplage de process	Variateurs à fonction de positionnement
Tension de service	20,4 - 30 V CC
Tension nominale de l'alimentation logique CC	24 V
Plage admissible de tension logique	± 10 %
Tension nominale d'alimentation de charge CC	24 V
Plage admissible de l'alimentation de charge	± 10 %
Intensité maximale admissible par sortie	4450 mA
Indications d'état	LED (état)
Ethernet, nombre	1
Ethernet, protocoles supportés	TCP/IP
Interface USB	USB 2.0
Support d'enregistrement	microSD
Nombre total d'axes	6
Méthodes de commutation	TCP/IP
Cinématiques prises en charge	Portiques à 3 axes X-Y-Z
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Plage de tension de service CC	20,4 V...30 V
Tension de service nominale CC	24 V

Caractéristiques	Valeur
Protocole	Ethernet HTTP TCP/IP
Interface Ethernet	RJ 45 (borne de raccordement, 8 pôles)
Propriétés des sorties logiques numériques	configurable Sans isolation galvanique