

# Bout d'arbre EAMB-18-9-8X16-10X12

Code article: 558035

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	8 mm
Diamètre de logement 2	10 mm
Taille	70
Longueur nominale	16 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.838 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	12 Nm
Poids du produit	29 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS