


# Kit de butée DADP-SP-G9-6-F

Code article: 8173536

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Position de montage                          | Indifférente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe de protection anticorrosion CRC       | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries : Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Classe de salle blanche                      | Classe 6 selon ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Température ambiante                         | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Force d'impact max.                          | 60 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couple de serrage max.                       | 0.4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tolérance du couple de serrage               | ± 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit                             | 12 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mode de fixation                             | Fixation directe via le filetage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau des butées                          | Acier fortement allié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau de vis                              | Acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |