

Manomètre
PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA
 Code article: 8178621

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 MPa...0.1 MPa
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale du manomètre	40
Certification	CPA
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Pression de service	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	1,6
Degré de protection	IP43
Température de stockage	-40 °C...70 °C
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	R1/8
matériaux en contact avec le fluide	Laiton
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	PBT
Matériau du hublot de contrôle	PS
Couleur du boîtier	noir
Poids du produit	60 g
Cadran gradué	Échelle simple MPa (extérieur)