

Pince à serrage parallèle HGPT-80-A-B

Code article: 560234

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	80
Course par mors de pince	25 mm
Précision de remplacement max.	0.2 mm
Jeu angulaire max. du mors de pince ax, ay	0.1 deg
Jeu max. des mors de pince Sz	0.02 mm
Symétrie en rotation	0.2 mm
Répétabilité de la pince	0.05 mm
Nombre de mors de pince	2
Mode d'entraînement	pneumatique
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de la pince	Parallèle
Sécurité de préhension	sans
Structure de construction	Plan incliné cycle de travail à guidage forcé
Détection de position	Pour capteur de proximité
Pression de service	3 bar...8 bar
Pression de service d'air de barrage	0 bar...0.5 bar
Fréquence de travail max. de la pince	2 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	214 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	213 ms
Masse max. par doigt de pince externe	1830 g
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Température ambiante	5 °C...60 °C
Forces de préhension totale à 6 bar, à l'ouverture	3226 N
Force de préhension totale à 6 bar, à la fermeture	3102 N
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à l'ouverture	1613 N

Caractéristiques	Valeur
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture	1551 N
Moment d'inertie de masse	150.515 kgcm ²
Force max. sur le mors de pince Fz statique	7000 N
Couple max. sur le mors de pince Mx statique	180 Nm
Couple max. sur le mors de pince My statique	220 Nm
Couple max. sur le mors de pince Mz statique	170 Nm
Intervalle de relubrification des éléments de guidage	5 MioCyc
Poids du produit	4745 g
Mode de fixation	avec taraudage et douille de centrage Avec trou débouchant et douille de centrage Avec trou débouchant et goupille cylindrique Par taraudage et goupille cylindrique Au choix :
Raccord pneumatique d'air de barrage	M5
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du capuchon d'obturation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Matériau mors de pince	Acier trempé