

# chariot électrique



## EGSP-33- -

N° de pièce: 562756  
Produit de fin de série

FESTO

Avec patin à billes

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	100 ... 630 mm
Taille	33
Diamètre de la vis	13 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe linéaire électromécanique avec vis à billes
Référencement	Interrupteur référence
Type de vis	Vis à billes
Accélération max.	20 m/s <sup>2</sup>
Vitesse max.	0,39 ... 2 m/s
Répétitivité	±0,003 - ±0,01 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Degré de protection	IP10
Température ambiante	0 ... 40 °C
Charge admissible dynamique pour les paliers fixes	6.250 N
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	53,5E+03 mm <sup>4</sup>
Moments d'inertie de surface 2e degré lz	352E+03 mm <sup>4</sup>
Poussée max. Fx	165 ... 466 N
Moment d'inertie JH par mètre de course	0,22 kgcm <sup>2</sup>
Constante d'avance	6 ... 20 mm/U
Charge admissible statique pour les paliers fixes	2.700 N
Mode de fixation	avec taraudage et goupille cylindrique
Matériau culasse arrière	Alliage d'aluminium revêtu
Matériau profilé	revêtu Acier fortement allié
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau capot de l'actionneur	Aluminium moulé sous pression revêtu
Matériau chariot	Acier
Matériau écrou de broche	Acier
Matériau broche	Acier