

# Raccord coudé NPQO-L-G38-Q12-P5

Code article: 8203311

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                                       | 10 mm                                                                                                      |
| Profondeur d'enfoncement du tuyau                      | 22 mm                                                                                                      |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Joint torique                                                                                              |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                                                               |
| Modèle                                                 | Forme coudée                                                                                               |
| Taille de fût                                          | 5                                                                                                          |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                                                         |
| Variantes                                              | Avec trous de fixation                                                                                     |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.09 MPa...0.3 MPa<br>-0.9 bar...3 bar<br>-13.05 psi...43.5 psi                                           |
| Pression de service en fonction de la température      | -0.09 MPa...1.2 MPa<br>-0.9 bar...12 bar<br>-13.05 psi...174 psi                                           |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes<br>Dioxyde de carbone<br>Air<br>Oxygène<br>Azote |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                             |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-Zone III                                                                                         |
| Aptitude alimentaire                                   | voir Informations complémentaires sur les matériaux                                                        |
| Température du fluide                                  | 0 °C...120 °C                                                                                              |
| Température ambiante                                   | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Biocompatibilité selon la norme                        | ISO 18562                                                                                                  |
| Rapport de pureté de surface selon la norme            | ASTM G 93<br>ISO 15001                                                                                     |
| Taux d'impuretés d'hydrocarbures maximum               | 550 MGM                                                                                                    |
| Couple de serrage max.                                 | 10 Nm                                                                                                      |
| Couple de serrage nominal                              | 9 Nm                                                                                                       |
| Tolérance du couple de serrage nominal                 | ± 10 %                                                                                                     |
| Poids du produit                                       | 60.3 g                                                                                                     |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage G3/8                                                                                              |

| Caractéristiques                  | Valeur                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Raccord pneumatique 2             | pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm |
| Température ambiante (Fahrenheit) | 32 °F...140 °F                     |
| Couleur de la bague de démontage  | blanc                              |
| Matériau du tourillon vissé       | Acier inoxydable fortement allié   |
| Note sur le matériau              | Conforme à RoHS                    |
| Matériau du boîtier               | PVDF                               |
| Matériau du joint fileté          | FPM                                |
| Matériau de la bague de démontage | PVDF                               |
| Matériau du joint torique         | FPM                                |
| Matériau du joint de tuyau        | FPM                                |
| Matériau collier de serrage       | Acier inoxydable fortement allié   |
| Matériau de la bague d'appui      | PVDF                               |