


Filtre ultra-fin MS9-LFM-G-AUV-DA

Code article: 564050

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	MS
Taille	9
Structure de construction	Filtre à fibres
Finesse de filtration	0.01 µm
Purgeur de condensats	Automatique Manuelle monostable
Pression de service	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6::4]
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3::2]
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air	6500 l/min
Débit normal min. pour classe de pureté de l'air	325 l/min
Pouvoir de séparation du filtre	99.9999 %
Volume max. de condensats	225 ml
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Degré de séparation des particules fines	99.995 %
MPPS	0.08 µm
Degré de filtration MPPS	99.981 %
Teneur en huile résiduelle	0.01 mg/m³
Degré de séparation de l'aérosol d'huile	99 %
Affichage de pression différentielle	Affichage optique
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Position de montage	vertical +/- 5°
Raccord pneumatique 1	Montage en batterie

Caractéristiques	Valeur
Raccord pneumatique 2	Module de batterie
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de l'obturateur	PA
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau de cuve	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du hublot de contrôle	PA
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Poids du produit	2000 g