

Moyeu d'accouplement EAMC-H-35-13-GB16-19

Code article: 8228661

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	19 mm
Taille	30/35
Longueur nominale	23.4 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	5.8 kgmm ²
Couple transmissible	15 Nm
Poids du produit	31 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS