


# Distributeur de mise en circuit MS4-EM1-AGC

Code article: 8232833

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Série                                           | MS                                                                        |
| Taille                                          | 4                                                                         |
| Structure de construction                       | Vanne rotative                                                            |
| Mode d'actionnement                             | Manuel                                                                    |
| Fonction d'échappement                          | sans étranglement                                                         |
| Mode de pilotage                                | Direct                                                                    |
| Fonction de distributeur                        | 3/2 bistable                                                              |
| Pression de service                             | 0 MPa...1.4 MPa<br>0 bar...14 bar                                         |
| Valeur C                                        | 9 l/sbar                                                                  |
| Valeur b                                        | 0.39                                                                      |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 2200 l/min                                                                |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                           |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                            |
| Aptitude alimentaire                            | voir Informations complémentaires sur les matériaux                       |
| Mode de fixation                                | Au choix :<br>Assemblage sur tuyauterie<br>Avec accessoires               |
| Position de montage                             | Indifférente                                                              |
| Sens d'écoulement                               | Irréversible                                                              |
| Poids du produit                                | 320 g                                                                     |
| Raccord pneumatique 1                           | G3/8                                                                      |
| Raccord pneumatique 2                           | G3/8                                                                      |
| Raccord pneumatique 3                           | G1/4                                                                      |
| Matériau joints d'étanchéité                    | TPE-U (PU)                                                                |
| Matériau du boîtier                             | Aluminium moulé sous pression                                             |

