


Distributeur de mise en circuit MS6-EE-AGF-V24

Code article: 8232874

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	MS
Taille	6
Structure de construction	Vanne de piston
Mode d'actionnement	électrique
Fonction d'échappement	sans étranglement
Commande manuelle auxiliaire	Bistable Monostable
Type de rappel	ressort mécanique
Mode de pilotage	piloté
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Pression de service	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Chevauchement	recouvrement positif
Valeur C	29 l/sbar
Valeur b	0.4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	7000 l/min
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 1,5 W
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Mode de fixation	Au choix : Assemblage sur tuyauterie Avec accessoires
Position de montage	Indifférente

Caractéristiques	Valeur
Sens d'écoulement	Irréversible
Poids du produit	1040 g
Raccord pneumatique 1	G1
Raccord pneumatique 2	G1
Raccord pneumatique 3	G1/2
Alimentation en air de pilotage	interne
Raccord électrique	selon EN 175301-803
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression