


Vérin oscillant
DSM-32-270-P1-FW-A-B
Code article: 566210

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	32
Angle d'amortissement	6.5 deg
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...246 deg
Angle d'oscillation	0 deg...246 deg
Amortissement	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe
Position de montage	Indifférente
Ajustement fin	-6 deg
Mode de fonctionnement	à double effet
Structure de construction	Palette oscillante
Détection de position	Pour capteur de proximité
Pression de service	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Fréquence d'oscillation max. sous 6 bar	2 Hz
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force axiale max.	75 N
Force radiale max.	200 N
Couple de rotation théorique à 6 bar	10 Nm
Moment d'inertie de masse admis	0.075 kgm ²
Poids du produit	1550 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'arbre d'entraînement	Acier Nickelé
Matériau joints d'étanchéité	TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé