


# Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:J1:F3-WP

Code article: 8233023

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                         | 6                                                                                                                             |
| Série                                          | MS                                                                                                                            |
| Sécurité anti-déclenchement                    | Bouton tournant avec verrouillage<br>avec accessoires verrouillables                                                          |
| Position de montage                            | vertical +/- 5°                                                                                                               |
| Finesse de filtration                          | 40 µm                                                                                                                         |
| Purgeur de condensats                          | Manuelle par rotation                                                                                                         |
| Structure de construction                      | Module de dérivation<br>Distributeur de mise en circuit-Filtre-détendeur                                                      |
| Volume max. de condensats                      | 38 ml                                                                                                                         |
| Fonction du régulateur                         | Pression de sortie constante<br>avec compensation de la pression d'alimentation<br>avec échappement secondaire<br>Avec reflux |
| Protection de la cuve                          | Cage de protection en plastique                                                                                               |
| Indicateur de pression                         | avec manomètre                                                                                                                |
| Pression de service                            | 0.08 MPa...1.8 MPa<br>0.8 bar...18 bar<br>11.6 psi...261 psi                                                                  |
| Plage de réglage de pression MPa               | 0.05 MPa...1.2 MPa                                                                                                            |
| Plage de réglage de pression                   | 0.5 bar...12 bar                                                                                                              |
| Plage de réglage de pression psi               | 7.25 psi...174 psi                                                                                                            |
| Débit normal max.                              | 4200 l/min                                                                                                                    |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Gaz inertes                                                                     |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)                                                     |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Température de stockage                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Classe de pureté de l'air en sortie            | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                    |
| Température du fluide                          | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Température ambiante                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Poids du produit                               | 1700 g                                                                                                                        |

| Caractéristiques             | Valeur                        |
|------------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation             | avec équerre de fixation      |
| Raccord pneumatique 1        | G1/2                          |
| Raccord pneumatique 2        | G1/2                          |
| Raccord pneumatique 3        | G1/2                          |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR                           |
| Matériau du filtre           | PE                            |
| Matériau du boîtier          | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de cuve             | PC                            |