

## Raccord rapide ACK-1/8-PK-3

Code article: 5664

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                                       | 2.4 mm                                                                                                                                      |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Anneau d'étanchéité                                                                                                                         |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                                                                                                |
| Modèle                                                 | forme droite                                                                                                                                |
| Taille de fût                                          | 10                                                                                                                                          |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                           |
| Note concernant la pression de service                 | Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C                                                                                                             |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace)                                                                     |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible<br>Eau : Filetage G uniquement possible avec bague d'étanchéité type OL<br>comme accessoire supplémentaire |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                              |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                           |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C                                                                                                                              |
| Couple de serrage nominal                              | 3.5 Nm                                                                                                                                      |
| Tolérance du couple de serrage nominal                 | ± 20 %                                                                                                                                      |
| Raccord pneumatique 1                                  | Taraudage G1/8                                                                                                                              |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm<br>pour raccord cannelé de 3 mm de Ø intérieur avec écrou                                                 |
| Matériau d'écrou-raccord                               | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé                                                                                                        |
| Matériau du tourillon vissé                            | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé                                                                                                        |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                                                                                             |
| Matériau d'anneau d'étanchéité                         | Renforcé de PA<br>TPE-U(PU)                                                                                                                 |