

# Câble à connecteur femelle NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

Code article: 566661

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation du câble                              | Sans porte-étiquette               |
| Position de montage                               | Indifférente                       |
| Poids du produit                                  | 70 g                               |
| Raccord électrique 1, fonction                    | Côté appareils de terrain          |
| Raccord électrique 1, conception                  | carrée                             |
| Raccord électrique 1, type de raccord             | Connecteur femelle                 |
| Raccord électrique 1, départ de câble             | droit                              |
| Raccord électrique 1, connectique                 | Plan de pose H                     |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils        | 3                                  |
| Raccord électrique 1, pôles/fils connectés        | 2                                  |
| Raccord électrique 1, type de fixation            | Verrouillage par enclenchement     |
| Raccord électrique 2, fonction                    | Côté commande                      |
| Raccord électrique 2, type de connexion           | Câble                              |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement | extrémité nue                      |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils        | 2                                  |
| Raccord électrique 2, pôles/fils connectés        | 2                                  |
| Plage de tension de service CC                    | 0 V...60 V                         |
| Intensité maximale admissible à 40 °C             | 3 A                                |
| Longueur de câble                                 | 5 m                                |
| Caractéristiques des câbles                       | pour applications statiques        |
| Diamètre de câble                                 | 3,4 mm                             |
| Composition du câble                              | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>           |
| Section nominale du fil                           | 0,14 mm <sup>2</sup>               |
| Extrémités de fils                                | Gaine retirée<br>Coupure franche   |
| Degré de protection                               | IP40                               |
| Note sur le degré de protection                   | à l'état monté                     |
| Température ambiante                              | -5 °C...60 °C                      |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)   | Selon la directive européenne RoHS |

| Caractéristiques                                  | Valeur                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                  |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                 |
| Matériau de gaine du câble                        | TPE-U(PUR)                      |
| Couleur de gaine de câble                         | Gris                            |
| Matériau du boîtier                               | POM                             |
| Couleur du boîtier                                | noir                            |
| Matériau des contacts à fiche                     | Alliage de cuivre<br>Étamé      |
| Matériau de gaine isolante                        | PVC                             |