


Zakretni pogon DSM-T-12-270-P-FW-A-B

Broj dijela: 1145087

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Kut prigušenja	1.8 deg
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...270 deg
Zakretni kut	0 deg...270 deg
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Fino podešavanje	-6 deg
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
Maksimalna frekvencija zakretanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	2 Hz
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalna aksijalna sila	18 N
Maksimalna radijalna sila	45 N
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	2.5 Nm
Dopušteni maseni moment inercije	0.005 kgm ²
Težina proizvoda	383 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal pogonskog vratila	Čelik poniklane
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura