

# Plaque d'extrémité VMPAL-EPL-CPX

Code article: 570783

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	40 mm
Longueur	107.3 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	32
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Nombre maximum de bobines	32
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP67
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	130 g
Raccord électrique 1, fonction	Bus de terrain
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique	interne pour CPX
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque d'extrémité	Aluminium moulé sous pression Polyamide renforcé