Module d'entrée
CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Code article: 572606

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimensions l x L x H	(y compris module d'interconnexion) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Poids du produit	167 g
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Certification	c UL us - Listed (OL)
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Affichages LED	1 diagnostic général 16 état du canal
Diagnostic	Court-circuit/surcharge par canal
Paramétrage	Temps d'antirebond à l'entrée Temps de prolongation des signaux Comportement après court-circuit Surveillance module
Plage de tension de service CC	18 V...30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation interne pour tension service nominale	Type 15 mA
Nombre d'entrées	16
Courbe caractéristique des entrées	IEC1131-T2, type 01
Niveau de commutation	Signal 0 : <= 5 V Signal 1 : >= 15 V
Logique de commutation des entrées	PNP (commutation positive)
Temps d'antirebond à l'entrée	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms paramétrables)
Entrées max. de courant résiduel par module	1.8 A
Séparation de potentiel canal - canal	non
Séparation de potentiel canal - bus interne	non
Protection par fusibles (court-circuit)	fusible électronique interne par module