

# Utični spoj QS-3/8-12-20

Broj dijela: 130683

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                                     |
| Nazivna veličina                        | 11 mm                                                                        |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Premaz                                                                       |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                     |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                                |
| Veličina spremnika                      | 20                                                                           |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                            |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi            |
| Radni tlak ovisan o temperaturi         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi          |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C                                |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                          |
| Klasa čiste sobe                        | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                    |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...80 °C                                                               |
| Nazivni moment zatezanja                | 15.5 Nm                                                                      |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %                                                                       |
| Težina proizvoda                        | 30 g                                                                         |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW21                                                      |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj R3/8                                                           |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 12 mm                                                   |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava                                                                        |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                              |
| Materijal za kućište                    | Mesing, niklani                                                              |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                                          |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                                          |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                              |

