

# Barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-8-GR

Code article: 573438

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension modulaire                            | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Position de montage                            | Indifférente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certification                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion   | Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries : Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Classe de salle blanche                        | Classe 6 selon ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Température de stockage                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                               | 540 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raccord d'air de pilotage 12/14                | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84  | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccord pneumatique 1                          | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raccord pneumatique 2                          | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccord pneumatique 3                          | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raccord pneumatique 4                          | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccord pneumatique 5                          | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau embase de raccordement                | Alliage d'aluminium corroyé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |