

Radijalna hvataljka DHR5-25-A-NC

Broj dijela: 1310163

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Maksimalna točnost zamjene	0.2 mm
Maksimalni kut otvaranja	180 deg
Rotacijska simetrija	0.2 mm
Točnost ponavljanja hvataljke	0.1 mm
Broj čeljusti za hvatanje	2
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Funkcija hvataljke	Radijalno
Sigurnosni uređaj za silu hvatanja	prilikom zatvaranja
Konstruktivna struktura	prisilno vođeni tijekom gibanja
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	4 bar...8 bar
Hvatalica maks. radne frekvencije	3 Hz
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	150 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	96 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 5% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.71 kgcm ²
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična	75 N
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički	3.2 Nm
Max trenutak na čeljusti hvataljke My statički	3.2 Nm
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mz statički	3.2 Nm
Težina proizvoda	277 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem i rukavcem za centriranje s prolaznom rupom i centrirnom čahurom neobavezno:

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Poklopac materijala	PA
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, tvrdo anodizirana
Čeljusti za hvatanje materijala	visokolegirani čelik