

# Barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-14

Code article: 574477

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimension modulaire                                | 19 mm                                  |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs     | 16                                     |
| Pression de service                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Certification                                      | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 2 - Effets de corrosion moyens         |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Couple de serrage max. de montage profilé chapeau  | 1.5 Nm                                 |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 1.18 Nm                                |
| Couple de serrage max. montage mural               | 3 Nm                                   |
| Poids du produit                                   | 2051 g                                 |
| Raccord d'air de pilotage 12/14                    | M5                                     |
| Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84      | M5                                     |
| Raccord pneumatique 1                              | G3/8                                   |
| Raccord pneumatique 2                              | G1/4                                   |
| Raccord pneumatique 3                              | G3/8                                   |
| Raccord pneumatique 4                              | G1/4                                   |
| Raccord pneumatique 5                              | G3/8                                   |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                        |
| Matériau embase de raccordement                    | Alliage d'aluminium corroyé            |