



# ÉlectrodistIBUTEUR VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1

Code article: 577327

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                        | 5/2 bistable                               |
| Mode d'actionnement                             | électrique                                 |
| Taille du distributeur                          | 10 mm                                      |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 220 l/min                                  |
| Raccord de travail pneumatique                  | M5                                         |
| Tension de service                              | 24 V DC                                    |
| Pression de service                             | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar      |
| Structure de construction                       | Vanne de piston                            |
| Certification                                   | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)      |
| Degré de protection                             | IP40<br>avec connecteur femelle            |
| Diamètre nominal                                | 3.2 mm                                     |
| Fonction d'échappement                          | Réduction possible                         |
| Principe d'étanchéité                           | souple                                     |
| Position de montage                             | Indifférente                               |
| Commande manuelle auxiliaire                    | Bistable<br>Monostable<br>Protégé          |
| Mode de pilotage                                | piloté                                     |
| Alimentation en air de pilotage                 | interne                                    |
| Chevauchement                                   | recouvrement positif                       |
| Pression de pilotage MPa                        | 0.15 MPa...0.8 MPa                         |
| Pression de pilotage                            | 1.5 bar...8 bar                            |
| Compatibilité avec le vide                      | non                                        |
| Temps de réponse                                | 7 ms                                       |
| Facteur de marche                               | 100%                                       |
| Impulsion de test positive max. pour signal 0   | 700 µs                                     |
| Impulsion de test négative max. pour signal 1   | 900 µs                                     |
| Caractéristiques de bobine                      | 24 V CC : 1,0 W                            |
| Fluctuations de tension admissibles             | +/- 10 %                                   |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Caractéristiques                                               | Valeur                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande                 | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)                |
| Résistance aux vibrations                                      | Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Limitation de température ambiante et de température de fluide | -5 - 50 °C<br>Sans réduction du courant de maintien                                      |
| Résistance aux chocs                                           | Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27                |
| Classe de protection anticorrosion CRC                         | 2 - Effets de corrosion moyens                                                           |
| Conformité PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                        |
| Classe de salle blanche                                        | Classe 5 selon ISO 14644-1                                                               |
| Température du fluide                                          | -5 °C...60 °C                                                                            |
| Température ambiante                                           | -5 °C...60 °C                                                                            |
| Poids du produit                                               | 55 g                                                                                     |
| Raccord électrique                                             | Par embase électrique                                                                    |
| Mode de fixation                                               | Sur embase de raccordement<br>avec trou débouchant<br>Au choix :                         |
| Raccord pneumatique 1                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 2                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 3                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 4                                          | M5                                                                                       |
| Raccord pneumatique 5                                          | M5                                                                                       |
| Note sur le matériau                                           | Conforme à RoHS                                                                          |
| Matériau joints d'étanchéité                                   | HNBR<br>NBR                                                                              |
| Matériau du boîtier                                            | Alliage d'aluminium corroyé                                                              |