

# Connecteur NPQH-D-S12-Q8-P10

Code article: 578311

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                                |
| Diamètre nominal                                       | 7 mm                                                                    |
| Profondeur d'enfoncement du tuyau                      | 16 mm                                                                   |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                            |
| Modèle                                                 | forme droite                                                            |
| Taille de fût                                          | 10                                                                      |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                      |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi       |
| Note concernant la pression de service                 | Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C                                          |
| Certificat de l'organisme d'émission                   | NSF C0523185                                                            |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace) |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                        |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 3 - Effets de corrosion forts                                           |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Classe de salle blanche                                | Classe 4 selon ISO 14644-1                                              |
| Aptitude alimentaire                                   | voir la déclaration de conformité<br>NSF/ANSI 169                       |
| Température ambiante                                   | 0 °C...150 °C                                                           |
| Poids du produit                                       | 22.8 g                                                                  |
| Raccord pneumatique 1                                  | Douille enfichable Ø 12 mm                                              |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm                                       |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau du boîtier                                    | Laiton, chimiquement nickelé                                            |
| Matériau de la bague de support                        | PEI                                                                     |
| Matériau de la bague de démontage                      | Laiton chimiquement nickelé                                             |
| Matériau du joint de tuyau                             | FPM                                                                     |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable fortement allié                                        |
| Matériau de la bague d'appui                           | PEI                                                                     |