

# Raccord enfichable NPQH-D-G12-Q10-P10

Code article: 578349

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                         | Valeur                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                   | Standard                                                                |
| Diamètre nominal                                         | 8 mm                                                                    |
| Profondeur d'enfoncement du tuyau                        | 18.3 mm                                                                 |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé                 | Anneau d'étanchéité                                                     |
| Position de montage                                      | Indifférente                                                            |
| Modèle                                                   | forme droite                                                            |
| Taille de fût                                            | 10                                                                      |
| Structure de construction                                | Principe Push-pull                                                      |
| Pression de service sur la plage de température totale   | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi       |
| Note concernant la pression de service                   | Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C                                          |
| Certificat de l'organisme d'émission                     | NSF C0523185                                                            |
| Fluide de service                                        | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace) |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande           | Fonctionnement lubrifié possible                                        |
| Classe de protection anticorrosion CRC                   | 3 - Effets de corrosion forts                                           |
| Conformité PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14 | Classe 4 selon ISO 14644-1                                              |
| Aptitude alimentaire                                     | voir la déclaration de conformité<br>NSF/ANSI 169                       |
| Température ambiante                                     | 0 °C...150 °C                                                           |
| Couple de serrage nominal                                | 9 Nm                                                                    |
| Tolérance du couple de serrage nominal                   | ± 20 %                                                                  |
| Poids du produit                                         | 35.4 g                                                                  |
| Mode de fixation                                         | Six pans extérieurs, SW16<br>Six pans intérieurs, surplat 8             |
| Raccord pneumatique 1                                    | Filetage G1/2                                                           |
| Raccord pneumatique 2                                    | pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm                                      |
| Couleur de la bague de démontage                         | argent                                                                  |
| Note sur le matériau                                     | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau du boîtier                                      | Laiton, chimiquement nickelé                                            |
| Matériau du joint fileté                                 | FPM                                                                     |

| Caractéristiques                  | Valeur                           |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Matériau de la bague de support   | PEI                              |
| Matériau de la bague de démontage | Laiton chimiquement nickelé      |
| Matériau du joint de tuyau        | FPM                              |
| Matériau collier de serrage       | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau de la bague d'appui      | PEI                              |