


Électro distributeur

CM-5/2-1/4-FH

Code article: 6154

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 monostable
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1400 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/4
Pression de service	1.5 bar...8 bar
Diamètre nominal	6.5 mm
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Fréquence de commutation max.	40 Hz
Temps de commutation activé	28 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Sur embase
Raccord d'air de pilotage 12	G1/8
Raccord d'air de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau diaphragme	PUR