



convertisseur PE PE-PK-4

N° de pièce: 7470

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur pneumo-électrique
Pression de service	0 ... 0,25 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Point d'activation	0,25 bar
Point de désactivation	0,07 bar
Fréquence de commutation max.	1 Hz
Courant de charge minimal	100 mA
Plage de tension de service CA	12 ... 250 V
Plage de tension de service CC	12 ... 250 V
Connexion électrique	Borne à vis
Mode de fixation	au choix : sur cadre de montage 1n à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	PK-4
Information matière corps	PET POM Acier
Information relative aux matériaux du contact de commutation	argent
Information relative aux matériaux du raccord électronique	Laiton
Information matière membrane	CR
Degré de protection	IP00, IP20 avec capuchon de protection