

Câble de liaison

NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

Code article: 8001375

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Raccord électrique	25 pôles Connecteur mâle droit Sub-D/Sub-D
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	Sub-D
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	25
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	25
Raccord électrique 1, type de fixation	2x vis 4-40 UNC
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Carrée
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur femelle
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Sub-D
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	25
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	25
Raccord électrique 2, type de fixation	2x vis 4-40 UNC
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Blindage	oui
Longueur de câble	2 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Diamètre de câble	7 mm
Degré de protection	IP40
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	0 °C...70 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau de gaine du câble	PVC
Couleur de gaine de câble	Gris
Couleur du boîtier	Gris