


# module de manipulation EHMY-LP-EGC-125-TB-HD- -

N° de pièce: 8004615

FESTO



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre primitif du pignon	32,47 mm
Course de travail	200 ... 3.000 mm
Planéité requise des surfaces de montage	0,1 mm/m
Dilatation de la courroie crantée	0,31 %
Division de la courroie crantée	3 mm
Position de montage	Horizontal
Conception	Module linéaire électromécanique à courroie crantée
Détection de position	pour capteurs de proximité
Accélération max.	40 m/s <sup>2</sup>
Vitesse max.	3 m/s
Répétitivité	±0,08 mm
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	5 ... 45 °C
Poussée max. Fx	450 N
Constante d'avance	102 mm/U
Note sur la matière	Conforme RoHS