


# Câble codeur NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15

Code article: 8004665

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                    | Valeur                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Désignation du câble                                | Sans porte-étiquette                           |
| Raccord électrique 1, fonction                      | Côté appareils de terrain                      |
| Raccord électrique 1, conception                    | ronde                                          |
| Raccord électrique 1, type de raccord               | Connecteur femelle                             |
| Raccord électrique 1, départ de câble               | droit                                          |
| Raccord électrique 1, connectique                   | M12x1 codage A selon EN 61076-2-101            |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils          | 8                                              |
| Raccord électrique 1, pôles/fils connectés          | 8                                              |
| Raccord électrique 2, fonction                      | Côté commande                                  |
| Raccord électrique 2, conception                    | Carrée                                         |
| Raccord électrique 2, type de connexion             | Connecteur mâle                                |
| Raccord électrique 2, départ de câble               | Droite                                         |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement   | Sub-D                                          |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils          | 15                                             |
| Raccord électrique 2, pôles/fils connectés          | 8                                              |
| Plage de tension de service CC                      | 0 V...30 V                                     |
| Tension de service nominale CC                      | 24 V                                           |
| Plage de tension de service CA                      | 0 V...30 V                                     |
| Tension de service nominale CA                      | 24 V                                           |
| Blindage                                            | oui                                            |
| Longueur de câble                                   | 7.5 m                                          |
| Caractéristiques des câbles                         | compatible avec la chaîne porte-câbles         |
| Rayon de courbure, câblage mobile                   | 68 mm                                          |
| Diamètre de câble                                   | 6.8 mm                                         |
| Composition du câble                                | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                   |
| Section nominale du fil                             | 0.14 mm <sup>2</sup>                           |
| Degré de protection                                 | IP65                                           |
| Note sur le degré de protection                     | IP30 pour connecteur mâle Sub-D à l'état monté |
| Température ambiante                                | -40 °C...80 °C                                 |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble | -5 °C...80 °C                                  |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)     | Selon la directive européenne RoHS             |

| Caractéristiques                                  | Valeur                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                  |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                 |
| Classe de protection anticorrosion CRC            | 0 - Aucun effet de corrosion    |
| Matériau de gaine du câble                        | TPE-U(PUR)                      |
| Couleur de gaine de câble                         | Gris                            |