

# Bobine VACF-A-A1-1A

Code article: 8030824

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                               | Valeur                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Position de montage                                            | Indifférente                                                               |
| Conforme à la norme                                            | IEC 61010-1                                                                |
| Facteur de marche                                              | 100%                                                                       |
| Classe d'isolation                                             | H                                                                          |
| Caractéristiques de bobine                                     | 24 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 2,5 VA, puissance de maintien 1,7 VA |
| Fluctuations de tension admissibles                            | +/- 10 %                                                                   |
| Certification                                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                  |
| Classification maritime                                        | Voir certificat                                                            |
| Certificat de l'organisme d'émission                           | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                                             |
| Limitation de température ambiante et de température de fluide | -20 - 50 °C                                                                |
| Classe de protection anticorrosion CRC                         | 2 - Effets de corrosion moyens                                             |
| Conformité PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Température du fluide                                          | -20 °C...50 °C                                                             |
| Degré de protection                                            | IP65                                                                       |
| Température ambiante                                           | -20 °C...60 °C                                                             |
| Poids du produit                                               | 83.4 g                                                                     |
| Raccord électrique                                             | Forme A<br>selon EN 175301-803                                             |
| Mode de fixation                                               | Avec écrou moleté                                                          |
| Note sur le matériau                                           | Conforme à RoHS                                                            |
| Matériau du boîtier                                            | PA<br>Acier                                                                |
| Matériau de bobine                                             | Cuivre<br>Acier<br>Thermoplastique                                         |
| Matériau d'enroulement                                         | Cuivre                                                                     |