



ÉlectrodistIBUTEUR VSVA-B-P53AD-Z-A2-1T1L

Code article: 8039186

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/3, orifice 2 sous pression, 4 à l'échappement
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	18 mm
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	380 l/min
Raccord de travail pneumatique	Embase de 18 mm selon ISO 15407-1 G1/8
Tension de service	24 V DC
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Structure de construction	Vanne de piston
Type de rappel	ressort mécanique activation électrique
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Diamètre nominal	5 mm
Fonction d'échappement	Réduction possible via une embase avec limiteur de débit via une embase unitaire
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	Protégé
Mode de pilotage	piloté
Alimentation en air de pilotage	externe
Sens d'écoulement	Indifférente
Chevauchement	recouvrement négatif
Témoin d'état du signal	LED
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...1 MPa
Pression de pilotage	3 bar...10 bar
Débit du distributeur sur embase unitaire	380 l/min
Débit du distributeur, concaténation pneumatique, flux optimisé	440 l/min
Débit distributeur à enchaînement pneumatique	380 l/min
Temps de commutation non symétrique arrêt	28 ms pour côté pilotage 12

Caractéristiques	Valeur
Temps de commutation non symétrique activé	12 ms pour côté pilotage 12 9 ms pour côté pilotage 14
Facteur de marche	100%
Impulsion de test positive max. pour signal 0	1500 µs
Impulsion de test négative max. pour signal 1	800 µs
Tension de service nominale CC	24 V
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 1,6 W
Résistance à la tension de choc	2.5 kV
Degré d'encrassement	3
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Niveau de pression sonore	85 dB(A)
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.8 Nm...1.2 Nm
Poids du produit	172 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur mâle selon ISO 15407-2
Mode de fixation	Sur embase
Raccord d'air de pilotage 12/14	Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	Canalisé Non canalisé au choix :
Raccord pneumatique 1	Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 2	Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 3	Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 4	Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 5	Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	FPM NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression PA
Matériau de vis	Acier, galvanisé