


Émetteur de débit SFTE-1U-M5F-B-2.5K

Code article: 8058510

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Marquage KC	KC-CEM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Valeur mesurée	Débit-masse Débit
Sens d'écoulement	Unidirectionnel
Principe de mesure	thermique
Méthode de mesure	Heat Loss
Valeur de début de la plage d'enregistrement de débit	0 l/min
Valeur de fin de la plage d'enregistrement du débit	1 l/min
Pression de service	-0.9 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4] Azote
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Température nominale	23 °C
Répétabilité en ± %pleine échelle	1 %FS
Sortie analogique	1 - 5 V
Temps de montée	3 ms
Résistance de charge min. de sortie de tension	20 kOhm
Résistance aux courts-circuits	oui
Résistance aux surcharges	Disponible
Plage de tension de service CC	22 V...26 V
Intensité à vide	17 mA
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Raccord électrique 1, type de raccord	Câble
Raccord électrique 1, connectique	extrémité nue
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	3

Caractéristiques	Valeur
Longueur de câble	2.5 m
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie avec trou débouchant Avec accessoires
Position de montage	Indifférente
Raccord pneumatique	Taraudage M5
Poids du produit	37 g
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Degré de protection	IP40
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1